




Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EBC010  
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



| Приложение         |                                     |            |
|--------------------|-------------------------------------|------------|
| Особенности        | без силикона; позолоченные контакты |            |
| Без силикона       | да                                  |            |
| Электронные данные |                                     |            |
| Рабочее напряжение | [V]                                 | 10...30 DC |
| Класс защиты       | II                                  |            |

# E10446



## Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] | 4  |
| Макс. общая токовая нагрузка [A]                   | 12 |

### Условия эксплуатации

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Температура окружающей среды [°C] | -15...80 |
| Степень защиты                    | IP 67    |

### Механические данные

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Размеры [mm]                                | 28 x 60 x 152 |
| Материал                                    | TPU           |
| Формованный материал корпуса                | TPU           |
| Количество портов распределительной коробки | 8             |
| Тип подключения                             | M12           |

### Дисплеи / Элементы управления


|         |                  |                        |
|---------|------------------|------------------------|
| Дисплей | Состояние выхода | 8 x светодиод, жёлтый  |
|         | режим работы     | 1 x светодиод, зелёный |

### Примечания

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|

### электрическое подключение - Соединение

Разъем: 1 x M23; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,5 Nm



## Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

## Соединение



## электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,5 Nm

