

E10469




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAS0010A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC003

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 15 x 15 x 42

Материал TPU

Формованный материал корпуса TPU

Материал накладной гайки нерж. сталь (1.4404 / 316L)

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10469



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040VAS0010A03

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
	синий