




Y-образный распределитель

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...60 AC/DC
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки		2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Y-образный распределитель


ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

электрическое подключение

Кабель: 0,77 m, PUR / PVC, черный, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 2 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъём: 2 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение

