
E10536

Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030MSS0002E03

Артикул недоступен - архивная позиция




Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67; (с затянутым резьбовым соединением)
Механические данные		
Размеры	[mm]	17 x 10 x 26
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.




E10536

Соединительный кабель с разъемом

ADOAF030MSS0002E03

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий