


# E10552



## Соединительный кабель

VDOAG032--S00,6A03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Класс защиты	III

### Выходы

Электрическое исполнение	PNP
--------------------------	-----

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

### Механические данные

Материал	PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.

### Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

### Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

# E10552



## Соединительный кабель

VDOAG032--S00,6A03STGH030MSS

### электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.




### электрическое подключение

Кабель: 0,6 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 мм; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)


### Соединение



### электрическое подключение - Buchse



### Соединение



# E10552



## Соединительный кабель

VDOAG032--S00,6A03STGH030MSS

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.