




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS0005A05

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC071
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Размеры	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

E10588



Соединительный кабель с разъемом


ADOGH050MSS0005A05

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый