E10672

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



1 серый

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

E10672

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан); 3 x 0,34 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.