

E10686




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0005B04

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC002

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 15 x 15 x 43

Материал TPU

Формованный материал корпуса TPU

Материал накладной гайки латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10686



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0005B04

электрическое подключение

Кабель: 5 м, PUR (полиуретан), оранжевый; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: А; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение



Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый