




Крепежный хомут для круглых цилиндров

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11819
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Механические данные		
Размеры	[mm]	Ø 40
Материал		нерж. сталь (1.4305/303)
Диаметр поршня	[mm]	40
Прижимной диаметр	[mm]	38...49; (48...59)
Принадлежности		
Комплект поставки		Адаптер:, для типов, МКТ
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.