


E10784



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0015A04

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU

Формованный материал корпуса TPU

Материал накладной гайки латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10784



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0015A04

электрическое подключение

Кабель: 15 м, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 мм; 4 x 0,25 мм²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



BN =	Цвета жил :
BK =	коричневый
BU =	черный
WH =	синий
	белый