

E10835




Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E10411
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 О-кольцо

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Монтажная резьба		PG 9
Материал		латунь никелированн.
Формованный материал корпуса		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10835



Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

электрическое подключение

Кабель: 0,5 m, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0,34 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: латунь, никелированн.



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый