

# E10884




## Соединительный кабель

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

заменено на: EVW028



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

### Механические данные

Материал TPU


Материал накладной гайки латунь, никелированн. / латунь, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm



# E10884




## Соединительный кабель

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

### электрическое подключение

Кабель: 5 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,8 мм; полимеризован облучением; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Соединение



### электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm



Артикул недоступен - архивная позиция

заменено на: EVW028