

E10912




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043SCS0002104

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVW007

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение	
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Размеры [mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU прозрачный
Формованный материал корпуса	TPU, прозрачный
Материал накидной гайки	латунь, антипригарное покрытие

E10912



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH043SCS0002104

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Кабель: 2 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,8 мм; полимиризован облучением; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU, прозрачный; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый