



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040SCS0010I04

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 43
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, антипригарное покрытие
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10917



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040SCS0010I04

электрическое подключение

Кабель: 10 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,8 mm; полимиризован облучением; 4 x 0,34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый