


E10933



Соединительный кабель

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	Без галогена	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты	III	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Материал	TPU	
Формованный материал корпуса	TPU	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E10933



Соединительный кабель

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение

Кабель: 2 m, Без галогена; 3 x 0,34 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

