

E10943




Соединительный кабель с разъемом

ADOGF030VAS0005A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11495

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 60 AC/DC

Класс защиты III

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Размеры [mm] 10 x 10 x 33

Материал PUR (полиуретан)

Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)

Материал накладной гайки нерж. сталь (1.4305/303)

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10943



Соединительный кабель с разъемом

ADOGF030VAS0005A03

электрическое подключение

Кабель: 5 м, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 мм; 3 x 0,25 мм² (128 x Ø 0,05 мм)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)



Соединение



ВК = Цвета жил :
 черный
ВН = коричневый
ВУ = синий