
# E10949

## Соединительный кабель с разъемом

**ADOAK190MSS0010B19**

Артикул недоступен - архивная позиция





| | | |
|---|---|---|
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 10...30 DC |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...90 |
| Степень защиты | | IP 65 |
| **Механические данные** | | |
| Размеры | [mm] | 51 x 26 x 58 |
| Материал | | латунь никелированн. |
| Формованный материал корпуса | | латунь, никелированн. |
| Материал накидной гайки | | латунь, никелированн. |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение**

Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm )

**электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M23; Литой корпус: латунь, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.




# E10949

## Соединительный кабель с разъемом

**ADOAK190MSS0010B19**

### Соединение




| | Цвета жил : |
|---|---|
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| GN = | зелёный |
| GY = | серый |
| PK = | розовый |
| RD = | красный |
| VT = | фиолетовый |
| WH = | белый |
| YE = | жёлтый |