


E10951



Соединительный кабель

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение

Особенности

Без галогена

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...90

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Размеры

[mm]

15 x 15 x 42

Материал

TPU

Материал накладной гайки

латунь, никелированн. / латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



E10951




Соединительный кабель

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

электрическое подключение


Кабель: 2 м, PUR (полиуретан), Без галогена; 4 x 0,34 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Артикул недоступен - архивная позиция