

E10957




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH050SCS0002105

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативный продукт: EVW013 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение	
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Размеры [mm]	27 x 15 x 39
Материал	TPU
Материал накидной гайки	латунь, антипригарное покрытие
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

E10957



Соединительный кабель с разъемом


ADOAH050SCS0002105

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5,5 mm; полимиризован облучением; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативный продукт: EVW013 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!