


E10959



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH050SCS0010I05

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Размеры	[mm]	27 x 15 x 39
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, антипригарное покрытие
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.



Соединительный кабель с разъемом


ADOAH050SCS0010I05

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5,5 mm; полимиризован облучением; 5 x 0,34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый