


E10961



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050SCS0005I05

Артикул недоступен - архивная позиция




Приложение	
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона	да
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Размеры [mm]	15 x 15 x 43
Материал	TPU
Материал накладной гайки	латунь, антипригарное покрытие
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5,5 mm; полимиризован облучением; 5 x 0,34 mm ²	
электрическое подключение - Разъём	
Разъём: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,5 Nm	

E10961



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050SCS0005I05



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый

Артикул недоступен - архивная позиция