



Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11295
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

1 О-кольцо

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Монтажная резьба		PG 13.5
Материал		латунь никелированн.
Формованный материал корпуса		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10985



Встраиваемый разъем типа "папа"

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

электрическое подключение

Кабель: 0,07 m, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0,34 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: латунь, никелированн.



Соединение

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK