


E10992



Соединительный кабель

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение

|             |              |
|-------------|--------------|
| Особенности | Без галогена |
|-------------|--------------|

Электронные данные

|                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| Рабочее напряжение | [V] | 10...30 DC |
| Класс защиты       |     | III        |

Условия эксплуатации

|                              |      |          |
|------------------------------|------|----------|
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...90 |
| Степень защиты               |      | IP 67    |

Механические данные


|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Материал                     | TPU                   |
| Формованный материал корпуса | TPU                   |
| Материал накидной гайки      | латунь, никелированн. |

Примечания

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
|----------------------|-------|

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



# E10992




## Соединительный кабель

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

### электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

### Соединение



### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

