


E10011



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042ZDS0010E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	36 x 15 x 26
Материал		PUR (полиуретан)
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10011



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042ZDS0010E03

электрическое подключение


Кабель: 10 м, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.



Соединение



BN =
BK =
BU =

Цвета жил :
коричневый
черный
синий