


E10105



Соединительный кабель с разъемом

ADOGB030PLS0005E03

Артикул недоступен - архивная позиция



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Размеры	[mm]	26 x 26 x 60
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		PA (полиамид)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E10105



Соединительный кабель с разъемом

ADOGB030PLS0005E03

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x 7/8", прямой; кодировка: А; Литой корпус: TPU; Блокировка: РА (полиамид)



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
	синий