

# E10188




## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002A02

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативный продукт: EVC164 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



### Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 250 AC / < 300 DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

### Механические данные

Размеры [mm] 27 x 15 x 39

Материал TPU

Материал накладной гайки латунь, никелированн.

### Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

### электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR / PVC, оранжевый, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (180 x Ø 0,05 mm )

### электрическое подключение - Разъём


Разъём: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm

# E10188




## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002A02



### Соединение



Цвета жил :

BK = черный

WH = белый

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативный продукт: EVC164 При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия! – При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!