

E10255




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042ZDS0010A03

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC009

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] 10...30 DC

Выходы

Электрическое исполнение PNP

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 68

Механические данные

Размеры [mm] 36 x 15 x 26

Материал PUR (полиуретан)

Формованный материал корпуса PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки отливка из цинка, никелированн.

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10255



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH042ZDS0010A03

электрическое подключение


Кабель: 10 м, PUR / PVC, черный, Ø 4,5 мм; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 мм)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.



Соединение



ВК = Цвета жил :
 черный
ВН = коричневый
ВУ = синий