

E10346




Штекер с клеммами

SSTA040MSSFKPG

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11505

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Электронные данные

Рабочее напряжение [V] < 125 AC / < 150 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -40...85

Степень защиты IP 67

Механические данные

Материал PBT (полибутилентерефталат)

Формованный материал корпуса PBT (полибутилентерефталат)

Материал накидной гайки латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина 1 шт.

E10346



Штекер с клеммами

SSTAH040MSSFKPG

электрическое подключение

контактные зажимы: ...0,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PBT (полибутилентерефталат); Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

