

E11478




Соединительный кабель

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция

заменено на: EVC037



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC	
Макс. общая токовая нагрузка [A]	3	
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...85	
Степень защиты	IP 68	
Механические данные		
Материал	PUR (полиуретан)	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн. / латунь, никелированн.	
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E11478



Соединительный кабель

VDOAH043MSS0001H04STAH040MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый;
Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый;
Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



Артикул недоступен - архивная позиция

заменено на: EVC037