

E11716





Штекер с клеммами

SSTGH050VASFPKG

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E11859

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности	без силикона; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 125 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	20 x 20 x 52
Материал		РА (полиамид)
Формованный материал корпуса		РА (полиамид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

E11716



Штекер с клеммами


SSTGH050VASFPKG

электрическое подключение

контактные зажимы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: нерж. сталь (1.4571/316Ti); Контакты: позолоченный



Соединение

