

E11726




Распределительная коробка

ZDO4H050MSS0005H11

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EBC014

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение

Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-15...80
------------------------------	------	----------

E11726



Распределительная коробка

ZDO4H050MSS0005H11

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Механические данные

Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Количество портов распределительной коробки	4
Тип подключения	M12

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 5 м, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm



E11726



Распределительная коробка

ZDO4H050MSS0005H11

Соединение

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
WH =	белый
YE =	жёлтый