




Распределительная коробка

ZDO4H050MSS0010H11

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-15...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал	TPU	



Распределительная коробка

ZDO4H050MSS0010H11

Формованный материал корпуса	TPU
Количество портов распределительной коробки	4
Тип подключения	M12

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - паз

Разъем: 4 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,5 Nm



Соединение

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
GN =	синий
GY =	зелёный
PK =	серый
RD =	розовый
WH =	красный
YE =	белый
	жёлтый