




Штекер с клеммами

SSTGH050MSSFKPG



| Приложение                   |      |                                     |
|------------------------------|------|-------------------------------------|
| Особенности                  |      | без силикона; позолоченные контакты |
| Без силикона                 |      | да                                  |
| Электронные данные           |      |                                     |
| Рабочее напряжение           | [V]  | < 125 AC/DC                         |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A]  | 4; (...40 °C)                       |
| Условия эксплуатации         |      |                                     |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...100                           |
| Степень защиты               |      | IP 68                               |
| Механические данные          |      |                                     |
| Вес                          | [g]  | 26,5                                |
| Размеры                      | [mm] | 20 x 20 x 52                        |
| Материал                     |      | РА (полиамид)                       |
| Формованный материал корпуса |      | РА (полиамид)                       |
| Материал накидной гайки      |      | латунь, никелированн.               |
| Примечания                   |      |                                     |
| Упаковочная величина         |      | 1 шт.                               |

# E11770



## Штекер с клеммами


SSTGH050MSSFKPG

### электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный



### Соединение

