
E11094

Соединительный кабель

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности		Без галогена
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.


E11094

Соединительный кабель

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm

