


E11147



Соединительный кабель

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	Без галогена	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Материал	TPU	
Формованный материал корпуса	TPU	
Материал накладной гайки	латунь, никелированн.	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	



Соединительный кабель

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Соединение



ВК = Цвета жил :
BN = черный
BU = коричневый
WH = синий
WH = белый

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm

