




Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA041--S0003H03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция




Приложение		
Особенности		Без галогена
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения		да; (VDR)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Размеры	[mm]	15 x 15 x 46,5
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Принадлежности		
Комплект поставки		винт маркер
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA041--S0003H03STGH030MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



электрическое подключение

Кабель: 3 m, PUR (полиуретан), Без галогена; 3 x 0,5 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

