


E11215



Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0010H10

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение

Особенности

Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	2
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	6

E11215



Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0010H10

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 68

Механические данные

Вес [g]	1172	
Размеры [mm]	21 x 26 x 145	
Материал	PBT-GF20; латунь никелированн.	
Формованный материал корпуса	PBT-GF 20 / латунь, никелированн.	
Количество портов распределительной коробки	8	
Тип подключения	M8	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	8 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 9,1 mm; 8 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M8; кодировка: A; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый




E11215



Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0010H10

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый