
E11277

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS



Приложение		
Применение		измерение тока
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90
Степень защиты		IP 67; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	85
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Принадлежности		
Комплект поставки		винт
		маркер
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.


E11277

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,75 m, PUR (полиуретан); 2 x 0,75 mm²

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm

