




Соединительный кабель

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты	IP 68	
Механические данные		
Материал	PUR (полиуретан)	
Формованный материал корпуса	PUR (полиуретан)	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Соединительный кабель

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm




электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Соединение



электрическое подключение - Buchse






Соединительный кабель

VDOAF032MSS0002H03STGH030MSS

Соединение



электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый;
Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm