


E12493



Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0020L04STGP080--S



Приложение

Особенности	экранированный кабель
Исполнение	кабель Ethernet, D-кодировка
Применение	Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67; IP 20; (вилка M12 / вилка RJ45)

Механические данные

Вес [g]	1364,5
Материал	TPU / PA
Материал накидной гайки	отливка из цинка, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем M12

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm



E12493




Соединительный кабель

VSTGN040ZDS0020L04STGP080--S

электрическое подключение

Кабель: 20 м, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,5 мм, экранированный; 2 x 2 x 0,38 мм²

Соединение



электрическое подключение - разъем RJ45

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: TPU

