


E12510



Соединительный кабель с разъемом

ASTGN040ZDS0002L04



Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Исполнение		кабель Ethernet, D-кодировка
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	151,5
Размеры	[mm]	15 x 15 x 47,3
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E12510



Соединительный кабель с разъемом

ASTGN040ZDS0002L04

электрическое подключение


Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченный; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение



BU =	Цвета жил :
OG =	синий
WH =	оранжевый
YE =	белый
	жёлтый