


E12511



Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040ZDS0005H04



Приложение

Особенности

позолоченные контакты

Исполнение

кабель Ethernet, D-кодировка

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

< 250 AC/DC

Макс. общая токовая нагрузка

[A]

4

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-40...70

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Вес

[g]

349,2

Размеры

[mm]

15 x 15 x 47,3

Материал

TPU

Материал накидной гайки

отливка из цинка, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченный; Экранированный соединительный кабель: экран подключен

E12511




Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040ZDS0005H04



Соединение



Цвета жил :

BU = синий
OG = оранжевый
WH = белый
YE = жёлтый