


E12512



Соединительный кабель с разъемом

ASTGN040ZDS0010L04



Приложение	
Особенности	позолоченные контакты
Исполнение	кабель Ethernet, D-кодировка
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 250 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...70
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Вес [g]	686
Размеры [mm]	15 x 15 x 47,3
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	отливка из цинка, никелированн.
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

E12512



Соединительный кабель с разъемом

ASTGN040ZDS0010L04

электрическое подключение


Кабель: 10 м, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченный; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение



Цвета жил :
BU = синий
OG = оранжевый
WH = белый
YE = жёлтый