


E12674



Уголок для монтажа

VALVE BRACKET 20-40MM



Приложение

Исполнение

для механических интерфейсов для пневматических приводов VDI / VDE 3845

Механические данные

Вес	[g]	471,5
Расстояние между отверстиями для монтажного кронштейна		80 x 30 / 130 x 30 mm
Высота вала задвижки клапана		20 / 30 / 40 mm
Подходит для диаметров вала	[mm]	> 38
Материал		уголок для монтажа: нерж. сталь (1.4404 / 316L); переходник вала: алюминий

E12674



Уголок для монтажа

VALVE BRACKET 20-40MM

Принадлежности	
Комплект поставки	винт с цилиндрической головкой: 1 x M6 x 60, нерж.сталь
	винты головки разъема: 8 x M5 x 8, нерж.сталь
	Шестиугольные гайки: 8 x M5, нерж.сталь
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.