




Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002K04

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC541

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение

Особенности	без силикона; позолоченные контакты; экранированный кабель
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Вес [g]	88,8
Размеры [mm]	28 x 15 x 38
Материал	TPU
Формованный материал корпуса	TPU
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

E12007



Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0002K04

электрическое подключение


Кабель: 2 м, PUR (полиуретан), черный, Ø 4,8 мм, экранированный; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: А; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение



ВК =	Цвета жил :
ВН =	черный
ВU =	коричневый
ВН =	синий
ВН =	белый