




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS0030C05

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVC561
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; экранированный кабель	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	1286,4
Размеры	[mm]	15 x 15 x 46,5
Материал		TPU
Формованный материал корпуса		TPU
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	



Соединительный кабель с разъемом


ADOGH050MSS0030C05

электрическое подключение


Кабель: 30 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5,5 mm, экранированный; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный;
Момент затяжки: 0,5 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран не подключен



Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый