E12071

Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0020B19

Артикул недоступен - архивная позиция



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-15...80
Степень защиты		IP 67

E12071

Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0020B19

Механические данные		
Материал	TPU	
Формованный материал корпуса	TPU	
Количество портов распределительной коробки	8	
Тип подключения	M12	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	16 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 20 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm

E12071

Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0020B19

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый

E12071

Распределительная коробка

ZDO8H05HMSS0020B19