


E12283



Соединительный кабель Ethernet

VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S



Приложение		
Особенности		экранированный кабель
Исполнение		кабель Ethernet, D-кодировка
Применение		Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67; IP 42; (вилка M12 / вилка RJ45)
Механические данные		
Вес	[g]	371,3
Материал		PUR / PC
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан) / PC
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

Соединительный кабель Ethernet


VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S

электрическое подключение - разъем M12

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Момент затяжки: 0,7...0,9 Nm

**электрическое подключение**

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6,2 mm, экранированный; 4 x 0,38 mm²

Соединение**электрическое подключение - разъем RJ45**

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PC; Экранированный соединительный кабель: экранированный

