




Встраиваемый разъем типа "папа"

RSTGB040ALS00.3-04



Приложение	
Особенности	позолоченные контакты
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	< 600 AC/DC
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-20...100
Степень защиты	IP 68
Механические данные	
Вес [g]	36,287
Монтажная резьба	M20 x 1,5
Материал	алюминий анодное оксидирование
Формованный материал корпуса	алюминий, анодное оксидирование
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

E18071



Встраиваемый разъем типа "папа"

RSTGB040ALS00.3-04

электрическое подключение

, PVC (поливинилхлорид); 4 x 1,5 mm² / AWG 16

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x 7/8", прямой; кодировка: A; Литой корпус: алюминий, анодное оксидирование; Контакты: позолоченный



Соединение

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый