




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH140MSS0005A11



Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Вес	[g]	635,029
Размеры	[mm]	20 x 20 x 50
Материал		PUR (полиуретан) черный
Формованный материал корпуса		PUR (полиуретан)
Материал накладной гайки		латунь, никелированн.

Примечания


Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M16, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.




E18147



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH140MSS0005A11

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый